



Uwaga:

F- obciążenie dopuszczalne/ dla każdego punktu zaczepienia

() - wartości w nawiasach dla sposobu zaczepienia Y

* - standardowa długość gwintu

** - inne wymiary gwintu na życzenie (w podanym przedziale) - przy zamawianiu rub o wymiarach niestandardowych, należy określić: długość rury lub średnicę gwintu i długość rury

Note:

F- working load limit/ carrying capacity of each lifting point

() - the values in the brackets for engage method Y

* - standard length of bolt thread

** - optional thread size on request (into this range only)-when ordering optional please specify: length of bolt or thread diameter and length of bolt

NR KAT.	F [t]	A	B	C	D	SW	L*	L**	G	d	E	waga weight [kg]
LR06-0633L	6(7,5)	22	87	50	90	80	--	50-300	95	M33	210	---
LR06-0836	8(10)	22	87	50	90	80	54	---	95	M36	210	4,6
LR06-08ML	8(10)	22	87	50	90	80	--	50-300	95	M36-M39**	210	---
LR06-1042	10(12,5)	26	112	65	98	85	63	---	100	M42	240	6,3
LR06-1048	10(12,5)	26	112	65	98	85	68	---	100	M48	240	6,5
LR06-10ML	10(12,5)	26	112	65	98	85	--	60-300	100	M42-M52**	240	---
LR06-1556	15(18)	32	120	70	120	95	84	---	130	M56	280	11,3
LR06-1564	15(18)	32	120	70	120	95	94	---	130	M64	280	11,6
LR06-15ML	15(18)	32	120	70	120	95	--	80-300	130	M56-M85**	280	---
LR06-25M	25(30)	40	125	80	160	130	108	---	163	M72-M85**	332	27
LR06-2572L	25(30)	40	125	80	160	130	--	100-300	163	M72	332	---
LR06-3080	30(35)	40	125	80	170	130	120	---	163	M80	332	28,7
LR06-30ML	30(35)	40	125	80	170	130	--	100-300	163	M80-M85**	332	---
LR06-3590	35(40)	40	125	80	170	130	135	---	165	M90	332	30,7
LR06-35ML	35(40)	40	125	80	170	130	--	100-300	165	M90-M150**	332	---

Sposób zawieszenia Method of lift										
Ilość punktów zawieszenia Number of legs	1	1	2	2	2	2	2	3-4	3-4	3-4
Kąt pochyleń $\alpha < \beta$ Angle of inclination $\alpha < \beta$	0°	90°	0°	90°	0°- 45°	45°- 60°	niesymm. unsymm.	0°- 45°	45°- 60°	niesymm. unsymm.
NR KAT.	Max. waga "G" [t] dla wszystkich punktów zaczepienia w zależności od sposobu zawieszenia Max. weight of load "G" [t] for all power point types with different sling methods									
LR06-06...	12,5	8(7,5)	25	12(15)	8,4(10,5)	6(7,5)	6(7,5)	12,6(15,7)	9(11,2)	6(7,5)
LR06-08...	12,5	8(10)	25	16(20)	11,2(14)	8(10)	8(10)	16,8(21)	12(15)	8(10)
LR06-10...	16	10(12,5)	32	20(25)	14(17,5)	10(12,5)	10(12,5)	21(26,2)	15(18,8)	10(12,5)
LR06-15...	25	15(18)	50	30(36)	21(25,2)	15(18)	15(18)	31,5(38)	22,5(27)	15(18)
LR06-25...	35	25(30)	70	50(60)	35(42)	25(30)	25(30)	52,5(63)	37,5(45)	25(30)
LR06-30...	35	30(35)	70	60(70)	42(49)	30(35)	30(35)	63(73,5)	45(52,5)	30(35)
LR06-35...	35	35(40)	70	70(80)	49(56)	35(40)	35(40)	73,5(84)	52,5(60)	35(40)